

# 水素 氫呼吸

日本核心技術

COC

氫氣機500cc

高純度  
99.999%

- 高濃度滲透力佳
- 超導體氫氣電解槽
- 4.3吋彩色觸控螢幕
- 簡約大氣方型霧面設計
- 濾芯、電解槽更換保養提示



## 舒適吸取

產氫量符合人體呼吸量及吸取量設計，每分鐘250-500cc。

## 高使用壽命

經過6000多小時高穩定測試，電解槽壽命長達五年。

## 高安全性

日本頂尖質子交換膜，氫氣與氧氣分流，排氧留氫，產氫純度高達5N5(99.9995%)，流量穩定，使用安全。

## 超導體散熱設計

特殊超導體散熱材質，導熱效率快，增加電解槽使用壽命。



## 氫氣機500cc

主機尺寸	27.9 X 28 X 35 cm
主機重量	8 公斤
氫氣輸出量	200~500cc/ min
氫氣純度	99.9995% (5N5)
輸入電壓	AC100~240V 50~60Hz
消耗功率	< 110W
消耗水量	0.33cc/min
注水純度	1 MΩ·cm

SWEETCOM®